



GIACOMINI
S. Maurizio d'Opaglio (NO) Itálie

BSI Certificate
n° FM 00625

ISO 9001

Dovozce

GIACOMINI CZECH, s.r.o.

Norská 399/29
460 01 Liberec 11

Použití kulových kohoutů

Giacomini S.p.A.

Použití kulových kohoutů GIACOMINI pro kyslík a plynný acetylén

Naše kulové kohouty jsou použitelné pro vzduch, oxid dusný, kysličník uhličitý, argon, acetylén, hélium i kyslík při odpovídajícím pracovním tlaku příslušného výrobního modelu (R25x, R78x, R85x, R91x, R95x).

Zvláštní pozornost je třeba věnovat kohoutům v případě použití kyslíku. V tomto případě musí být mazivo použité při montáži kohoutu zevnitř odstraněno pomocí rozpouštědel (např. methylethylketon - MEK). Při vymývání se musí kohout několikanásobně otevřít a uzavřít. Vnitřek se poté řádně propláchne horkou vodou a nechá se uschnout na vzduchu v polootevřené poloze.

V případě použití acetylénu, naše zkušenosti z laboratoře, kde je atomový absorpční spektrofotometr používající acetylén regulovaný kulovými kohouty, ukazují, že s tímto plynem nejsou žádné problémy.

S pozdravem

ing. Servilio Gioria
hlavní inženýr techn. odd.
GIACOMINI S.p.A.

v.r.